

Verstellen der Hublänge

Üblicherweise wird mit der größten Hublänge gearbeitet. Bei **extrem leichtem** und **dünnem Material* (Holzfurnier, dünne bleche ...) kann ein **reduzierter Hub** das Handling und die Genauigkeit des Schnittes verbessern.

!!! Die Hublänge darf nur vom LabLead geändert werden !!!

Version #3

Erstellt: 2024-03-18 07:03:06 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-18 16:38:38 UTC von Rolf Thärichen