

# Verstellen der Hublänge

Üblicherweise wird mit der größten Hublänge gearbeitet. Bei **extrem leichtem** und *\*dünnem Material* (Holzfurnier, dünne bleche ...) kann ein **reduzierter Hub** das Handling und die Genauigkeit des Schnittes verbessern.

**!!! Die Hublänge darf nur vom LabLead geändert werden !!!**

---

Version #3

Erstellt: 18 März 2024 07:03:06 von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 18 März 2024 16:38:38 von Rolf Thärichen